


# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## SDN3000168

### Контактен излаз Шуко титаний (механизъм +монт. рамка)



#### Основни

Range name	Sedna
Function	Контактен излаз
Delivery form	Без рамка
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E с капази
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Стандартно отклонение на изхода	Poland
Номинален ток	16 A при 250 V AC
Пазарен сегмент	Жилищни сгради Малки търговски обекти

#### Допълнителни устройства

Захват на проводника	13 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	41,3 mm
Нето тегло на продукта	0,067822 kg
Depth of visual part	10 mm
Начин на монтаж	Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 52...69 mm Винтове
Височина	71 mm
Покритие	Гланциран
Material of visible parts	PC
Wire structure	Твърд Гъвкав
Terminal capacity	2 кабел/и2,5 mm <sup>2</sup>
Kind of terminals	Повдигащи клеми
Ниво на мощност	3680 W

#### Околна среда

IP степен на защита	IP20
Продуктови сертификати	GOST-R
Стандарти	IEC 60884-1

#### Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	69,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm

Package 2 Weight	770,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	9,915 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	<a href="#">Декларация На REACh</a>
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------