



Principal

| | |
|--|---------------------------------------|
| Linha | Linergy |
| Nome do produto | FT |
| Nome abreviado do dispositivo | GV2G |
| Tipo de produto ou componente | Barramento neutro/terra |
| Categoria de acessórios/peças separadas | Acessório de conexão |
| Descrição de polos | 3P |
| Compatibilidade de gama | TeSys GV2 TeSys Deca TeSys você |
| Número de derivações | 2 |
| [I _{th}] corrente térmica convencional ao ar livre | 63 A |
| Passo de conexão | 45 mm |

Complementar

| | |
|--|-------------|
| Local de montagem | No terminal |
| [U _i] tensão de isolamento nominal | 690 V |
| Comprimento | 89 mm |
| Peso líquido | 0,036 kg |

Unidades de embalagem

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 2 cm |
| Package 1 Width | 4 cm |
| Package 1 Length | 9,5 cm |
| Package 1 Weight | 37 g |
| Unit Type of Package 2 | S01 |
| Number of Units in Package 2 | 100 |
| Package 2 Height | 15 cm |
| Package 2 Width | 15 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 3,862 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 3200 |
| Package 3 Height | 77 cm |
| Package 3 Width | 80 cm |
| Package 3 Length | 60 cm |
| Package 3 Weight | 130,9 kg |

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Oferta sustentável

| | |
|--------------------------------|---|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
| Regulamento REACH | Declaração REACH |
| REACH sem SVHC | Sim |
| Diretiva RoHS da UE | Conforme Declaração RoHS Da EU |
| Sem metais pesados tóxicos | Sim |
| Sem mercúrio | Sim |
| Regulamento RoHS China | Declaração RoHS China |
| Informações das isenções RoHS | Sim |
| Divulgação Ambiental | Perfil Ambiental Do Produto |
| Perfil de Circularidade | Informação Sobre O Fim Da Vida Útil |

Garantia contratual

| | |
|----------|----------|
| Garantia | 18 meses |
|----------|----------|