



Principal

Linha de produto	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato padrão
Tipo de produto ou componente	Cabeça int. fim curso
Nome abreviado do dispositivo	ZCKD
Tipo de cabeçote	Cabeça multidirecional
Compatibilidade do produto	XCKL XCKM XCKS

Corpo associado	ZCKM7H7 ZCKS1H29 ZCKM8H7 ZCKMD31 ZCKSD37 ZCKS5 ZCKS9 ZCKMD31H7 ZCKS6 ZCKL6H7 ZCKSD35H29 ZCKSD39H29 ZCKMD37 ZCKM6H7 ZCKSD37H29 ZCKSD31H29 ZCKMD39H7 ZCKS1 ZCKMD39H29 ZCKM7 ZCKSD35 ZCKM7H29 ZCKLD39 ZCKS2 ZCKS7H29 ZCKLD31 ZCKL1H7 ZCKM5H29 ZCKM9H29 ZCKMD39 ZCKM1 ZCKL5 ZCKM5 ZCKMD35 ZCKM1H29 ZCKLD35 ZCKL1 ZCKS5H29 ZCKMD31H29 ZCKM5H7 ZCKSD31 ZCKLD39H7 ZCKLD37 ZCKM6 ZCKL6 ZCKSD39 ZCKM8 ZCKS9H29 ZCKL8H7 ZCKS8H29 ZCKMD35H29 ZCKM1H7 ZCKL7 ZCKMD37H29 ZCKLD37H7 ZCKLD35H7 ZCKL8 ZCKMD37H7 ZCKL5H7 ZCKL7H7 ZCKS7 ZCKS8 ZCKMD35H7 ZCKM9 ZCKS6H29 ZCKS2H29 ZCKLD31H7 ZCKM6H29 ZCKM8H29
Movimento da cabeça de funcionamento	Multidirecional Giratório
Tipo de operador	Haste em mola Retorno por mola
Tipo de abordagem	Abordagem multidirecional

Complementar

Atuação do interruptor	Por qualquer peça móvel
Ruptura positiva	Sem
Material do cabeçote	Metal


Meio ambiente

Temperatura ambiente para funcionamento	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Característica do ambiente da aplicação	Ambiente padrão

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,600 cm
Package 1 Width	3,600 cm
Package 1 Length	15,800 cm
Package 1 Weight	42,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,050 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	288
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	24,772 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
RoHS exemption information	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------