



### Principal

Linha de produto	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato padrão
Tipo de produto ou componente	Cabeça int. fim curso
Nome abreviado do dispositivo	ZCKD
Tipo de cabeçote	Cabeça do atuador
Compatibilidade do produto	XCKM XCKL
Corpo associado	ZCKM1H7 ZCKLD31 ZCKM9 ZCKM7H7 ZCKMD35H29 ZCKLD37H7 ZCKMD39H7 ZCKM7H29 ZCKM6H7 ZCKL5H7 ZCKMD39H29 ZCKL7H7 ZCKMD35H7 ZCKL6H7 ZCKM8H7 ZCKM9H29 ZCKLD37 ZCKL8H7 ZCKMD31H29 ZCKM6 ZCKMD39 ZCKLD39 ZCKMD37H7 ZCKLD35H7 ZCKLD39H7 ZCKMD37 ZCKL6 ZCKM7 ZCKL5 ZCKM8 ZCKMD35 ZCKM8H29 ZCKL1 ZCKM5H7 ZCKLD35 ZCKL1H7 ZCKM1H29 ZCKL7 ZCKLD31H7 ZCKM6H29 ZCKM1 ZCKMD37H29 ZCKL8 ZCKM5H29 ZCKMD31H7 ZCKM5 ZCKMD31
Movimento da cabeça de funcionamento	Linear Giratório
Tipo de operador	Atuador da alavanca de rolamento Retorno por mola termoplástica (com revestimento de proteção)
Tipo de abordagem	Abordagem lateral, 1 direção

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

## Complementar

Atuação do interruptor	Por came de 30°
Ruptura positiva	Com
Material do cabeçote	Plástico


## Meio ambiente

Temperatura ambiente para funcionamento	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Característica do ambiente da aplicação	Ambiente padrão

## Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,200 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	7,600 cm
Package 1 Weight	81,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	80
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,776 kg

## Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
RoHS exemption information	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

## Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------