



---

### Principal

Linha de produto	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato padrão
Tipo de produto ou componente	Cabeça int. fim curso
Nome abreviado do dispositivo	ZCKD
Tipo de cabeçote	Cabeça giratória
Compatibilidade do produto	XCKS XCKL XCKM

---

Corpo associado	ZCKM8 ZCKS5 ZCKMD35H29 ZCKMD37H29 ZCKMD39H29 ZCKL1 ZCKMD31 ZCKS5H29 ZCKS6H29 ZCKLD37H7 ZCKMD39 ZCKSD37H29 ZCKLD35 ZCKSD39 ZCKLD39H7 ZCKS6 ZCKMD39H7 ZCKS9 ZCKS9H29 ZCKM7H7 ZCKSD35H29 ZCKS7H29 ZCKSD39H29 ZCKM9H29 ZCKMD37 ZCKL6 ZCKM7 ZCKLD37 ZCKM6H7 ZCKMD31H7 ZCKMD31H29 ZCKM1H29 ZCKM5 ZCKSD31H29 ZCKL5 ZCKSD37 ZCKL8H7 ZCKS1H29 ZCKSD35 ZCKS8H29 ZCKS7 ZCKS8 ZCKM8H29 ZCKMD37H7 ZCKM1H7 ZCKMD35H7 ZCKLD35H7 ZCKSD31 ZCKLD31H7 ZCKM1 ZCKM6H29 ZCKS2H29 ZCKL1H7 ZCKL7 ZCKLD39 ZCKL6H7 ZCKL5H7 ZCKLD31 ZCKM7H29 ZCKM9 ZCKS2 ZCKL8 ZCKMD35 ZCKM5H29 ZCKL7H7 ZCKM8H7 ZCKM6 ZCKM5H7 ZCKS1
Movimento da cabeça de funcionamento	Giratório
Tipo de operador	Alavanca c/ haste em mola Retorno por mola (com extremidade termoplástica)
Tipo de abordagem	Abordagem lateral, 2 sentidos

## Complementar

Atuação do interruptor	Por qualquer peça móvel
Ruptura positiva	Sem
Material do cabeçote	Plástico


## Meio ambiente

Temperatura ambiente para funcionamento	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Característica do ambiente da aplicação	Ambiente padrão

## Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,200 cm
Package 1 Width	6,200 cm
Package 1 Length	21,400 cm
Package 1 Weight	101,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	22
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,533 kg

## Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
RoHS exemption information	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

## Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------