



Principal

Linha	TeSys
Linha de produto	TeSys GV2 TeSys Deca
Categoria de acessórios/peças separadas	Acessório de proteção
Tipo de produto ou componente	Current limiting module
Compatibilidade da linha	TeSys GV2 TeSys Deca
Compatibilidade do produto	GV2RT GV2ME GV2P GV2L
Função do módulo	Increasing the breaking capacity of a circuit breaker
Local de montagem	On top of the circuit breaker
[Ie] corrente nominal de operação	32 A
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	63 A conforme IEC 60947-1
Limiar de ativação	1.500 A
Breaking capacity	<= 100 kA dependendo do dispositivo de protecção
[Ue] tensão de operação nominal	690 V CA 50/60 Hz
[Ui] tensão de isolamento nominal	690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-1

Complementar

Conexões - terminais	Terminais de parafuso 1 x 1,5...25 mm ² rígido Terminais de parafuso 2 x 1,5...10 mm ² rígido Terminais de parafuso 1 x 1,5...25 mm ² Flexível Sem ponta do cabo Terminais de parafuso 2 x 1,5...10 mm ² Flexível Sem ponta do cabo Terminais de parafuso 1 x 1,5...16 mm ² Flexível Com ponta do cabo Terminais de parafuso 2 x 1,5...4 mm ² Flexível Com ponta do cabo
Torque de aperto	2,2 N.m
Peso líquido	0,13 kg

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	5,0 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	122,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,104 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declarção RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------