



Principal

Linha de produto	VJeo Designer
Tipo de produto ou componente	Software de configuração
Formato	DVD-ROM
Tipo de licença	Único (1 estação)
Compatibilidade do produto	SoMachine V4.1 ou superior
Versão do software	V6.2
Operating system requirement	Windows 7 Professional 32/64 bit O Windows 8.1 Windows 10 IoT Enterprise 64 bit
Idioma	Francês Inglês Alemão Italiano Chinês Espanhol Português

Complementar

Equipamento fornecido	Acrobat Reader Tutorial em formato Flash Documentação do utilizador em formato electrónico VJeo Designer software
Padrão de codificação de vídeo e áudio	JPEG
Protocolo da porta de comunicação	MELSEC Modbus Mestre RTU Modbus TCP mestre Sysmacway Ethernet/IP Explicit Modbus extensão 32-bit Profibus DP ELAU PacDrive ROC Plus Allen-Bradley UniTE TCP/IP USB Simatic Toyopuc PC3J Uni-Telway Modbus Plus Fipio / Fipway
Versão de software anterior	V6.1
Designação do software	VJeo Designer
Função de software	8000 variáveis 9999 alarmes 4 alfabetos asiáticos 2 alfabetos oriente médio Compartilhamento de até 300 variáveis 34 alfabetos ocidentais
Compatibilidade de gama	Harmony XBT GH Harmony XBT GTW Harmony Compact iPC Harmony XBT GK Harmony GTO Harmony STO & STU Harmony XBT GT Harmony Smart Harmony GTU Harmony iPC

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,400 cm
Package 1 Width	14,000 cm
Package 1 Length	16,500 cm
Package 1 Weight	109,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,030 kg

Oferta sustentável

Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------