



Principal

Linha de produto	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato padrão
Tipo de produto ou componente	Bloco de contato do interruptor de fim de curso
Nome abreviado do dispositivo	XE2N
Corpo associado	ZCKS8 ZCKJ8D ZCKM8 ZCP28 ZCKL8 ZCKJ8 ZCD28
Número de polos	2
Tipo e composição dos contatos	2 NA
Operação dos contatos	Abertura lenta, simultânea

Complementar

Compatibilidade do produto	XCKD XCKS XCKP XCKM XCKL XCKJ
Conexão elétrica	Conexão por parafuso , capacidade de fixação: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm ²
Forma de isolamento de contatos	Zb
Material de contatos	Contatos banhados a prata
Ruptura positiva	Sem
Velocidade de atuação mínima	6 m/min
Designação de código de contato	A300, CA-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A , Ithe = 10 A conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice A Q300, CC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice A
Maximum resistance across terminals	25 MOhm conforme IEC 60255-7, categoria 3
[Ui] tensão de isolamento nominal	300 V conforme UL 508 500 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-1 300 V conforme CSA C22.2 No 14
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso	6 KV IEC 60664 6 kV IEC 60947-1
Proteção contra curto-circuito	10 A cartucho Fusível , tipo gG
Durabilidade elétrica	5000000 Ciclos, CC-13 120 V, 7 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C 5000000 Ciclos, CC-13 24 V, 13 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C 5000000 Ciclos, CC-13 48 V, 9 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Número de unidades no pacote 1	1
Peso do pacote 1	21,0 g
Pacote 1 Altura	2,0 cm
Pacote 1 largura	2,5 cm

Pacote 1 Comprimento	4,0 cm
Unidade de pacote tipo 2	S01
Número de unidades no pacote 2	100
Peso do pacote 2	2,243 kg
Pacote 2 Altura	15,0 cm
Largura do pacote 2	15,0 cm
Comprimento do pacote 2	40,0 cm
Unidade de pacote tipo 3	PAL
Número de unidades no pacote 3	3200
Pacote 3 Peso	79,776 kg
Pacote 3 Altura	75,0 cm
Largura do pacote 3	80,0 cm
Pacote 3 Comprimento	60,0 cm

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------