



Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de Producto o Componente	Contacto de señalización de defecto
Nombre Corto del Dispositivo	SD
Composición de contactos de señalización	1 C/A
Corriente nominal (In)	AC-12 3 A at 380...415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A at 220...240 V, AC 50/60 Hz DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 1,5 A at 60 V, DC DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC
Pasos de 9 mm	1

Complementario

Tipo de montaje	Fijo
Tipo de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine	Superior, estado 1 Sí
Altura	85,3 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	73,5 mm
Peso del producto	30 g
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 2 cable(s) 1,5 mm ² - Flexible Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 1 cable(s) 0,5...2,5 mm ² - rígido Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 2 cable(s) 1,5 mm ² - flexible con terminal
Longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm
Par de apriete	1 N.m

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones de Producto	ASTA[RETURN]LCIE[RETURN]KEMA[RETURN]ASEFA
Grado de protección IP	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Grado de contaminación	3 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	9,4 cm
Paquete 1 Peso	38 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12

Paquete 2 Altura	8,7 cm
Paquete 2 Ancho	10 cm
Paquete 2 Longitud	26,5 cm
Paquete 2 Peso	514 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	108
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	5,13 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------