



Principal

Linha de produto	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato padrão
Tipo de produto ou componente	Cabeça int. fim curso
Nome abreviado do dispositivo	ZCKD
Tipo de cabeçote	Cabeça multidirecional
Compatibilidade do produto	XCKL XCKM XCKS

Corpo associado	ZCKLD39H7 ZCKL5 ZCKLD31 ZCKS7H29 ZCKM7H29 ZCKL5H7 ZCKM7H7 ZCKMD31 ZCKLD39 ZCKS9 ZCKM5 ZCKMD31H7 ZCKM5H29 ZCKSD35H29 ZCKL6 ZCKMD39H7 ZCKMD39 ZCKS1H29 ZCKM1 ZCKLD37H7 ZCKS6 ZCKS6H29 ZCKMD37H29 ZCKM7 ZCKMD35H29 ZCKS5 ZCKM8H29 ZCKM1H7 ZCKS8H29 ZCKL8H7 ZCKSD37H29 ZCKS2 ZCKS5H29 ZCKS1 ZCKM8 ZCKM6H7 ZCKL6H7 ZCKS9H29 ZCKSD39 ZCKM9H29 ZCKMD31H29 ZCKL1H7 ZCKS8 ZCKMD35 ZCKMD39H29 ZCKMD37H7 ZCKMD37 ZCKSD31H29 ZCKM6H29 ZCKLD31H7 ZCKLD35H7 ZCKSD39H29 ZCKLD37 ZCKL7 ZCKM6 ZCKM9 ZCKS7 ZCKS2H29 ZCKMD35H7 ZCKL8 ZCKSD31 ZCKM5H7 ZCKM8H7 ZCKL1 ZCKSD37 ZCKM1H29 ZCKLD35 ZCKL7H7 ZCKSD35
Movimento da cabeça de funcionamento	Multidirecional
Tipo de operador	Filamento Retorno por mola Metal
Tipo de abordagem	Abordagem multidirecional

Complementar

Atuação do interruptor	Por qualquer peça móvel
Ruptura positiva	Sem
Material do cabeçote	Metal


Meio ambiente

Temperatura ambiente para funcionamento	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Característica do ambiente da aplicação	Ambiente padrão

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,800 cm
Package 1 Width	16,500 cm
Package 1 Length	3,600 cm
Package 1 Weight	34,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	875,000 g

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
RoHS exemption information	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------