



Principal

Linha de produto	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato padrão
Tipo de produto ou componente	Cabeça int. fim curso
Nome abreviado do dispositivo	ZCKE
Tipo de cabeçote	Cabeça do atuador
Compatibilidade do produto	XCKJ
Corpo associado	ZCKJ7H7 ZCKJD37H7 ZCKJD31 ZCKJ11 ZCKJ21H29 ZCKJ6H29 ZCKJD39H29 ZCKJ21 ZCKJ5 ZCKJD39 ZCKJ8H29 ZCKJD31H7 ZCKJ2H7 ZCKJ9H29 ZCKJ6 ZCKJ5H7 ZCKJ7 ZCKJD37H29 ZCKJ2 ZCKJ41 ZCKJ1 ZCKJ11H29 ZCKJ7H29 ZCKJD35H7 ZCKJ6H7 ZCKJ8 ZCKJD35 ZCKJ1H29 ZCKJ5H29 ZCKJ9H7 ZCKJ4H7 ZCKJ11H7 ZCKJ4H29 ZCKJD35H29 ZCKJ41H29 ZCKJD31H29 ZCKJD39H7 ZCKJD37 ZCKJ8H7 ZCKJ41H7 ZCKJ21H7 ZCKJ4 ZCKJ1H7 ZCKJ2H29 ZCKJ9
Movimento da cabeça de funcionamento	Linear Giratório
Tipo de operador	Atuador da alavanca de rolamento Retorno por mola Metal
Tipo de abordagem	Abordagem lateral, 1 direção

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Complementar

Atuação do interruptor	Por came de 30°
Ruptura positiva	Com
Material do cabeçote	Metal


Meio ambiente

Temperatura ambiente para funcionamento	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Característica do ambiente da aplicação	Ambiente padrão

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,200 cm
Package 1 Width	7,200 cm
Package 1 Length	9,400 cm
Package 1 Weight	194,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,889 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
RoHS exemption information	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------