



Hauptmerkmale

Produktmarke	Merten
Baureihe	Wiser
Typnummer	W50150
Produkt- oder Komponententyp	Angeschlossene Rollladen-Steuerung

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Jalousieaktor
Gerätedarstellung	Modul
Typ der Technologie	Elektronisch
Gehäusevariante	Einbau
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Bemessungsstrom	4 A
Verbrauch im Bereitschaftszustand	Max. 0,3 W
Zugehörige Absicherung	16 A
Farbton	Dunkelgrau
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Lokale Signalisierung	Programmieranzeige: 1 LED (grün/rot)
Anzahl der Ausgänge	1
Kontrolltyp	Fernsteuerung über Doppel-Hilfstaster Fernsteuerung Wiser App Geräteprogrammierung
Software-Name	Wiser App: Geräte-Firmware aktualisieren Wiser App: Einstellung der Jalousiebewegungszeit
Max. Anzahl der angeschlossenen Geräte	Zigbee: 15 (Intelligentes Gerät)
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW
Systemanforderungen	Android 5.1 oder höher Wiser App Apple iOS 10.3 oder höher Wiser App Bluetooth 4.1 oder höher Bluetooth Wiser Home Touch Wiser Home Steuerung
Angeschlossene Hilfsgeräte	Unbegrenzte Anzahl von Doppel-Druckstastern, Entfernung: 50 m
Verdrahtungskonfiguration	Mit Neutralleiter
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme
Anzahl der Schleifenklemmen	2
Klemmverbindungskapazität	1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm ² für starr Kabel(n) 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm ² für robust verdreht Kabel(n)
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1 und Kombi
[M] Anzugsdrehmoment	0,5 Nm
Montagehalterung	Installationsbox Wand
Installationstyp	Innenmontage
Tiefe	22 mm
Breite	43 mm
Höhe	43 mm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der herein enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,2 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	76 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------