



Hauptmerkmale

Baureihe	TwinBus
Produkt- oder Komponententyp	Kompakt-Sprechstelle
Steuertastentyp	Mithörsperre Türöffnertaste
Farbton	Silber
Intercom-Typ	Intercommunication

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	Lichtschaltanlage
Produktbestimmung	TwinBus-Türsprechanlagen mit Interkommunikation
Montagemodus	Wandmontage
Montagehalterung	CEE60-Installationsbox
Versorgung	Über TwinBus-Netzteil
Funktion verfügbar	Optische Rufanzeige Rufunterscheidung für Tür-/Etagenruf
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Lokale Signalisierung	Optische Anzeige Rufnummern-Unterdrückungsschalter
Art der Einstellung	Ruftonlautstärke: 4 Einstellungen
Signaltyp	5 einstellbare Ruftöne
Produktkompatibilität	Ruf-Schnittstellen-Relais Desktop-Konsole Funksender
Breite	90 mm
Höhe	152 mm
Tiefe	23 mm
Produktgewicht	0,333 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	17,0 cm
VPE 1 Breite	9,4 cm
VPE 1 Länge	2,5 cm
VPE 1 Gewicht	190,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	46
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	30,0 cm
VPE 2 Gewicht	9,09 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------