Produktdatenblatt
Eigenschaften

13137
Gehäusezubehör, 90x100mm-Platte, für 65x65mm- oder 75x75mm-Auslass

Hauptmerkmale

Baureihe	Kaedra
Produkt- oder Komponententyp	Platte
Zubehör / Teiletyp	Installationszubehör

Zusatzmerkmale

Gehäusematerial	Gehäuse: selbstverlöschendes Polymer
Produktgewicht	0,055 kg
Basisabmessungen	90 x 100 mm
Breite	90 mm
Höhe	100 mm
Farbe	Grau (RAL 7035)

Montage

Normen	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Feuerbeständigkeit	650 °C entspricht IEC 60695-2-11
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK09 conforming to IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,9 cm
VPE 1 Breite	9,7 cm
VPE 1 Länge	11,9 cm
VPE 1 Gewicht	44,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	11,0 cm
VPE 2 Breite	11,0 cm
VPE 2 Länge	16,5 cm
VPE 2 Gewicht	482,0 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	100
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	5,307 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months