



### Hauptmerkmale

Produktserie	Modicon Quantum
Produkt oder Komponententyp	Ethernet-RIO-Drop-Adapter
Anzahl von Anschlüssen	3
Integrierte Schnittstellen	Ethernet IP/Modbus TCP für Service-Port Ethernet IP/Modbus TCP für Gerätenetzwerk
Kommunikationsprotokoll	Ethernet IP/Modbus TCP
Kommunikationsdienst	Eingangsdaten werden gesammelt und an den Remote-E/A-Kopfadapter weitergeleitet Ausgangsmodule werden mit Daten vom Remote-E/A-Kopfadapter aktualisiert

### Zusatzmerkmale

Topologie	Verkettungsschleife (Daisy Chain)
Lokale Signalisierung	1 LED (grün/rot)Modul-Status (Mod Status): 1 LED (grün/rot)Netzwerkkommunikationsstatus (Net Status): 1 LED (grün)RUN: 1 LED (rot)E/A:
Produktkompatibilität	140CRP31200
Umgebungsbedingungen	Standardumgebung Gefahrenbereich Klasse I Division 2 entspricht EN/IEC 61131-1
Breite	167 mm
Höhe	50 mm
Produktgewicht	0,554 kg

### Montage

Produktzertifizierungen	CE UL 508 C-Tick
Normen	EN 55011 CSA C22.2 No 142 IEC 61000-4-16
Schutzart (IP)	IP20entsprichtEN 61131-2 IP20entsprichtIEC 60527
Überspannungskategorie	Klasse I entspricht EN 61131-2
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...60 °C entspricht IEC 60068-2-2 0...60 °C entspricht IEC 60068-2-2
Umgebungstemperatur zur Lagerung	-40...85 °C entspricht IEC 60068-2-2 -40...85 °C entspricht IEC 60068-2-2
Vibrationsfestigkeit	3,5 mm, konstante Amplitude (f= 0,5...8,4 Hz) entspricht EN 61131-2 1 gn, konstante Beschleunigung (f= 8,4...150 Hz) entspricht EN 61131-2
Aufstellungshöhe	2000 m
Maximaler Höhentransport	3000 m
Relative Feuchtigkeit	93 % entspricht IEC 60068

### Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	600 g
Höhe VPE1	4,9 cm
Breite VPE1	16,4 cm

Länge VPE1	31,3 cm
Verpackungstyp VPE2	S03
Inhaltsmenge VPE2	7
Gewicht VPE2	4,6 kg
Höhe VPE2	30 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

## Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------