



Hauptmerkmale

Baureihe	TwinBus
Produkt- oder Komponententyp	Gegensprechanlage mit Freisprecheinrichtung
Steuertastentyp	Türöffnertaste Mithörsperre
Farbton	Schwarz
Intercom-Typ	Freisprechbetrieb

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	Lichtschaltanlage
Produktbestimmung	TwinBus-Türsprechanlagen
Montagemodus	Wandmontage
Montagehalterung	CEE60-Installationsbox
Versorgung	Über TwinBus-Netzteil
Funktion verfügbar	Optische Rufanzeige Rufunterscheidung für Tür-/Etagenruf
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Lokale Signalisierung	Optische Anzeige Rufnummern-Unterdrückungsschalter
Art der Einstellung	Ruftonlautstärke: 4 Einstellungen
Signaltyp	5 einstellbare Ruftöne
Produktkompatibilität	Funksender Desktop-Konsole Ruf-Schnittstellen-Relais
Breite	90 mm
Höhe	152 mm
Tiefe	23 mm
Produktgewicht	0,324 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,900 cm
VPE 1 Breite	9,400 cm
VPE 1 Länge	17,200 cm
VPE 1 Gewicht	188,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	80
VPE 2 Höhe	31,300 cm
VPE 2 Breite	35,300 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	15,464 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------