



Hauptmerkmale

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Baureihe | Merten HD |
| Produkt- oder Komponententyp | Erweiterungsanschluss |
| Steckerform | Gerade |
| Konfiguration der Ausgangspole | 2-polig + E |
| Standardabweichung des Ausgangs | Schuko |
| Farbton | Dunkelbrasil |
| Farbcode | RAL 8019 |

Zusatzmerkmale

| | |
|----------------------|-------------------|
| [In] Bemessungsstrom | 16 A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Anschlüsse - Klemmen | Schraubklemmen |
| Material | Metall/Kunststoff |

Montage

| | |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
|----------------|------|

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 4,8 cm |
| VPE 1 Breite | 4,3 cm |
| VPE 1 Länge | 7,1 cm |
| VPE 1 Gewicht | 63,0 g |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 15 |
| VPE 2 Höhe | 9,2 cm |
| VPE 2 Breite | 18,2 cm |
| VPE 2 Länge | 19,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 1,02 kg |
| VPE 3 Art | CAR |
| VPE 3 Menge | 90 |
| VPE 3 Höhe | 18,5 cm |
| VPE 3 Breite | 30,0 cm |
| VPE 3 Länge | 40,0 cm |
| VPE 3 Gewicht | 6,5 kg |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform mit Ausnahmen |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|