



### Hauptmerkmale

Produktserie	TwinBus Acero
Produkt oder Komponententyp	Video-Türstation
Versorgung	Via TwinBus power supply unit
Ruftaste	1 bell button

### Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	Wetterfester Einbaulautsprecher Türstation Video-Kameramodul
Mechanische Robustheit	Vandalismugeschützt
Funktion verfügbar	Austauschbares Namensschild an der Frontseite Mechanisch einstellbare Color-Kamera
Lichtquelle	LED illuminated nameplate + bell button (white LED) RAL 1017
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Erfassungsbereich	150° horizontal 90° vertical
Winkelanzeige horiz. x vert.	60° vertical 70° horizontal
Abmessungen der Beschriftung	64 x 16 mm
Oberflächenfinish	Edelstahl
Montagevariante	Schrank- und Schalttafeleinbau
Befestigungsart	Verdeckte Schrauben
Montagehöhe	1500...1650 mm
Breite des Rahmens	154 mm
Höhe des Rahmens	355 mm
Tiefe des Rahmens	2,5 mm
Produktgewicht	2,409 kg
Breite der Unterputzdose	130 mm
Höhe der Unterputzdose	331 mm
Tiefe der Unterputzdose	52 mm

### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...40 °C
Umweltbedingungen	Wetterfest

### Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,82 kg
Höhe VPE1	40 cm
Breite VPE1	22,5 cm

Länge VPE1	15,5 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	2
Gewicht VPE2	4,41 kg
Höhe VPE2	30 cm
Breite VPE2	60 cm
Länge VPE2	40 cm

## Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------