



Hauptmerkmale

Baureihe	TwinBus Entravox
Produkt- oder Komponententyp	Video-Türstation
Ruftaste	1 Klingelknopf

Zusatzmerkmale

Versorgung	Über TwinBus-Netzteil-Video Über TwinBus-Netzteil
Geräteaufbau	Wetterfester Einbaulautsprecher Farb-CCD-Kamera Türstation
Produktbestimmung	TwinBus-Video-Türsprechanlage
Mechanische Robustheit	Vandalismusgeschützt
Funktion verfügbar	Austauschbares Namensschild an der Frontseite Einstellbare Sprachlautstärke
Lichtquelle	LED beleuchtetes Namensschild + Klingeltaste RAL 1017
Winkelanzeige horizontal x vertikal	60° vertikal 70° horizontal
Brennweite	3,7 mm
Pixelauflösung	752 x 582
Abmessungen der Beschriftung	74 x 12 mm
Farbton	Weiß
Oberflächenbeschaffenheit	Lackiert
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Montagemodus	Wandmontage
Montagehöhe	1500...1650 mm
Breite des Rahmens	141 mm
Höhe des Rahmens	238 mm
Tiefe des Rahmens	22 mm
Produktgewicht	0,794 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...35 °C
Umgebungseigenschaften	Wetterfest

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	27,0 cm
VPE 1 Breite	15,0 cm
VPE 1 Länge	4,0 cm
VPE 1 Gewicht	854,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	9
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	30,0 cm
VPE 2 Gewicht	8,04 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------