



Hauptmerkmale

Produktserie	TwinBus Portier
Produkt oder Komponententyp	Informationsmodul
Produktspezifische Anwendung	Zur Informationsanzeige
Farbton	Transparent

Zusatzmerkmale

Anzahl Reihen	3 Reihen
Zielort Produkt	Modul-Türstation
Farbe der Lichtquelle	Weiß LED
Funktion verfügbar	Austauschbares Beschriftungsfeld Kann gekennzeichnet werden
Breite	282 mm
Höhe	95 mm
Tiefe	33 mm
Produktgewicht	0,454 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
---------------------------------	-------------

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	512 g
Höhe VPE1	11,1 cm
Breite VPE1	30 cm
Länge VPE1	4,5 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	9
Gewicht VPE2	5 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	40 cm
Länge VPE2	30 cm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Offer Sustainability

EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------