



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktserie | TwinBus Portier |
| Produkt oder Komponententyp | Codiermodul |
| Ruftaste | Buttons with LED lighting |
| Farbton | Silber |

Zusatzmerkmale

| | |
|----------------------|---|
| Zielort Produkt | Modul-Türstation |
| Anschlüsse - Klemmen | Aufsteckbarer Busverbinder |
| Versorgung | Über Busstecker |
| Funktion verfügbar | Standalone-Betrieb mit Spannungsversorgung möglich Digitalwahl für bis zu 4-stellige Rufnummern Codeschlossfunktion Codenummern mit bis zu 6 Stellen |
| Breite | 95 mm |
| Höhe | 95 mm |
| Tiefe | 33 mm |
| Produktgewicht | 0,194 kg |

Montage

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Umweltbedingungen | Wetterfest |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20...40 °C |

Packing Units

| | |
|-------------------------------|---------|
| Verpackungstyp VPE1 | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 218 g |
| Höhe VPE1 | 10 cm |
| Breite VPE1 | 10 cm |
| Länge VPE1 | 3,5 cm |
| Verpackungstyp VPE2 | CAR |
| Inhaltsmenge VPE2 | 40 |
| Gewicht VPE2 | 9,05 kg |
| Höhe VPE2 | 18,5 cm |
| Breite VPE2 | 40 cm |
| Länge VPE2 | 30 cm |

Offer Sustainability

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Circular Economy-Eignung | Entsorgungsinformationen |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|