




### Hauptmerkmale

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Baureihe                     | TwinBus Portier                          |
| Produkt- oder Komponententyp | Tastermodul                              |
| Produktspezifische Anwendung | Für die Adressierung von 3 Klingeltasten |
| Ruftaste                     | 3 buttons                                |
| Farbton                      | Weiß                                     |
| Art der Platten              | 3 beleuchtete Namensschilder             |

### Zusatzmerkmale

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbestimmung    | Modul-Türstation                                                             |
| Versorgung           | Über Busstecker                                                              |
| Funktion verfügbar   | Kann gekennzeichnet werden<br>Steckverbinder für zusätzliche Funktionsmodule |
| Anschlüsse - Klemmen | Aufsteckbarer Busverbinder                                                   |
| Breite               | 95 mm                                                                        |
| Höhe                 | 95 mm                                                                        |
| Tiefe                | 33 mm                                                                        |
| Produktgewicht       | 0,166 kg                                                                     |

### Montage

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Umgebungseigenschaften          | Wetterfest  |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20...40 °C |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 3,700 cm  |
| VPE 1 Breite  | 10,000 cm |
| VPE 1 Länge   | 10,200 cm |
| VPE 1 Gewicht | 168,000 g |
| VPE 2 Art     | CAR       |
| VPE 2 Menge   | 84        |
| VPE 2 Höhe    | 30,200 cm |
| VPE 2 Breite  | 34,300 cm |
| VPE 2 Länge   | 42,200 cm |
| VPE 2 Gewicht | 14,642 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                       |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                                                                          |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                          |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|