



Hauptmerkmale

Baureihe	TwinBus Portier
Produkt- oder Komponententyp	Informationsmodul
Produktspezifische Anwendung	Zur Informationsanzeige
Farbton	Transparent

Zusatzmerkmale

Anzahl der Reihen	3fach
Produktbestimmung	Modul-Türstation
Farbe der Lichtquelle	Weiß LED
Funktion verfügbar	Austauschbares Beschriftungsfeld Kann gekennzeichnet werden
Breite	282 mm
Höhe	95 mm
Tiefe	33 mm
Produktgewicht	0,454 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
---------------------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	11,1 cm
VPE 1 Breite	30,0 cm
VPE 1 Länge	4,5 cm
VPE 1 Gewicht	512,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	9
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	30,0 cm
VPE 2 Gewicht	5,0 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------