



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Sammelschiene
Zubehör-/Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung Leitungen	3L + N
Länge in 18 mm Modulen	48

Zusatzmerkmale

Anzahl Wege	48 N + 3 L (symmetrisch)
Polkonfiguration für 1-Weg	1 3P + N 1 3P 3 1P + N
Verbindungsabstand	9 mm
Steckertyp	Stift
Abstand zwischen Polen	54 mm
Markierung	N L1 N L2 N L3
Isolation	Isoliert
Erläuterungen zum Gerät	Ablängbar
Nennbetriebsstrom Ie	80 A bei 40 °C
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V AC Ph/N 400 V AC Ph/Ph
Nennisolationsspannung Ui	440 V AC entspricht IEC 61439-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	6 kV
Montagevariante	Horizontal
Montageort	Oben auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster	96
Breite	864 mm
Farbe	Lichtgrau (RAL 7035)
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 DT40 Acti 9 DT40 Vigi Acti 9 iDPN Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 ITG40 Multi 9 N40 Vigi N40 Vigi Vigi TG40 Multi 9 N40

Montage




Normen	EN/IEC 60439-1 IEC 60947-7
Feuer Beständigkeit	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-7

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	500 g
Höhe VPE1	2,5 cm
Breite VPE1	2,8 cm
Länge VPE1	86 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltmenge VPE2	6
Gewicht VPE2	3,25 kg
Höhe VPE2	91 cm
Breite VPE2	6 cm
Länge VPE2	8 cm
Verpackungstyp VPE3	P12
Inhaltmenge VPE3	216
Gewicht VPE3	129 kg
Höhe VPE3	80 cm
Breite VPE3	80 cm
Länge VPE3	120 cm

Offer Sustainability

EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------