



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Baureihe | ELSO |
| Kompatibilität des Bereichs | ELSO Fashion ELSO Scala ELSO Riva |
| Produkt- oder Komponententyp | Steckdose |
| Gerätedarstellung | Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte |
| Menge pro Satz | Satz à 10 |

Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| Montage des Produkts | Bündig |
| Standardmäßige Beschreibung der Steckdose | Pin earth |
| Konfiguration der Ausgangspole | 2-polig + E |
| Anschlüsse - Klemmen | Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss 1,5 - 2,5 mm ² |
| Oberflächenbeschaffenheit | Lackiert |

Montage

| | |
|----------------|----------|
| Normen | VDE 0620 |
| Schutzart (IP) | IP20 |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 3 cm |
| VPE 1 Breite | 7 cm |
| VPE 1 Länge | 7 cm |
| VPE 1 Gewicht | 91 g |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
