Produktdatenblatt
Eigenschaften

21119
Hilfskontakt für PM25M, 1Ö+1SD-S, 415 V, 2,2A

Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Hilfs-oder Fehlermeldeschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	NC and SD
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 S + 1 Ö
9-mm-Raster	1

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	DIN-Schiene
Höhe	89 mm
Breite	18 mm
Tiefe	65 mm
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss2 Kabel(n) 1 mm² - flexibel Klemmenanschluss2 Kabel(n) 2,5 mm² - flexibel Klemmenanschluss2 Kabel(n) 1 mm² - fest

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	CEBEC[RETURN]NEMKO[RETURN]DEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]SEMKO
Tropentauglichkeit	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,2 cm
VPE 1 Breite	6,6 cm
VPE 1 Länge	9,0 cm
VPE 1 Gewicht	45,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,297 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months