



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten schlagfest
Ästhetischer Name	Schlagfest
Produkt- oder Komponententyp	Schalter und Steckdose
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs	Deutsch
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seitenerdung

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	2-Wege
Stellglied	Wippe
Gehäusevariante	Oberfläche
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Nennstrom	Steckdose: 16 A 250 V AC Schalter: 16 AX 250 V AC
Anzahl der Wippen	1
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme
Farbton	Blau
Material	Polykarbonat

Montage

Schutzart (IP)	IP44
Normen	DIN 49440

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,800 cm
VPE 1 Breite	7,500 cm
VPE 1 Länge	19,100 cm
VPE 1 Gewicht	370,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	21,000 cm
VPE 2 Breite	30,900 cm
VPE 2 Länge	40,500 cm
VPE 2 Gewicht	7,606 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------