



### Hauptmerkmale

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Baureihe                     | ELSO   |
| Kompatibilität des Bereichs  | ELSO Scala<br>ELSO Riva<br>ELSO Fashion              |
| Produkt- oder Komponententyp | Steckdose  |
| Gerätedarstellung            | Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte |
| Menge pro Satz               | Satz à 10  |

### Zusatzmerkmale

|   |   |
|---|---|
| Gehäusevariante                           | Einbau  |
| Standardmäßige Beschreibung der Steckdose | Seitenerdung  |
| Konfiguration der Ausgangspole            | 2-polig + E   |
| Anschlüsse - Klemmen                      | Schraubklemmen:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup><br>Schraubklemmen:Aluminium, Klemmenanschluss2,5 mm <sup>2</sup> |
| Material                                  | Thermoplastisch   |

### Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
|----------------|------|

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 3,0 cm  |
| VPE 1 Breite  | 7,0 cm  |
| VPE 1 Länge   | 7,0 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 82,0 g  |
| VPE 2 Art     | BB1     |
| VPE 2 Menge   | 10      |
| VPE 2 Höhe    | 4,5 cm  |
| VPE 2 Breite  | 15,3 cm |
| VPE 2 Länge   | 37,6 cm |
| VPE 2 Gewicht | 820 g   |

### Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                       |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>           |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>    |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja   |
| Umweltproduktdeklaration        |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>                             |
| Kreislaufwirtschafts-Profil     | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich   |
| WEEE                            | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|