



Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	MN-Verzögerungseinheit
Produkt- oder Komponententyp	Zeitverzögerungsrelais
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	Masterpact MasterPact NT Masterpact MasterPact NW ComPact ComPact NS630b - 1600 ComPact ComPact NS1600b - 3200 Masterpact MasterPact NW UL 489 Masterpact MasterPact NT UL 489 Masterpact MasterPact NW DC
Typ des Spannungsauslösers	Unterspannungsauslöser
[Uc] Steuerspannung	380 - 480 V AC 50/60 Hz 380 - 480 V DC

Zusatzmerkmale

Impulsdauer	200 ms
Zeitverzögerungsbereich	0,5 - 3 s
Schwellenwert-Auslösespannung	0,35 - 0,7 Un öffnen 0,85 Un schließen
Stromversorgung-Halteleistung	4,5 VA
Einschaltstromversorgung	200 VA
Montagemodus	Externe Montage
Reaktionszeit	0,5 s 1 s 1,5 s 3 s
Zubehör / Teilekategorie	Ersatzteil für ComPact NS630b - 1600 Ersatzteil für ComPact NS1600b - 3200

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,5 cm
VPE 1 Breite	8,0 cm
VPE 1 Länge	9,0 cm
VPE 1 Gewicht	179,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	18
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,66 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------