Produktdatenblatt
Eigenschaften

466099
BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp	TV/SAT socket
Geräteanwendung	Unterstützung von Mediengeräten
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen

Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckdosen	2
Übertragungsfrequenz	4…2400 kHz
Abhörsicherheit	4,5 bei 860 kHz 5 bei 2150 kHz
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,400 cm
VPE 1 Breite	8,200 cm
VPE 1 Länge	8,300 cm
VPE 1 Gewicht	112,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	54
VPE 2 Höhe	19,900 cm
VPE 2 Breite	30,500 cm
VPE 2 Länge	40,300 cm
VPE 2 Gewicht	6,268 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.