



### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Ästhetischer Name	M-Plan
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckrahmen

### Zusatzmerkmale

Anzahl der Reihen	3fach
Installationsrichtung	Horizontal
Farbton	Weiß (RAL 1013)
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Material	Thermoplastisch
Schutzart (IP)	IP20
Höhe	90 mm
Breite	234 mm
Tiefe	12 mm

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,0 cm
VPE 1 Breite	22,7 cm
VPE 1 Länge	8,6 cm
VPE 1 Gewicht	51,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	23,6 cm
VPE 2 Breite	2,6 cm
VPE 2 Länge	9,2 cm
VPE 2 Gewicht	130,0 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	64
VPE 3 Höhe	18,5 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	4,57 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------