



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Baureihe | Merten |
| Ästhetischer Name | M-Plan glass M-Star M-Smart M-Elegance M-Arc System M M-Plan |
| Produkt- oder Komponententyp | Bewegungsmelder |
| Gerätedarstellung | Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte |
| Bustyp | KNX |
| Anzahl der Kanäle | 5 |
| Farbton | Polarweiß (RAL 9010) |

Zusatzmerkmale

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Art der Einstellung | Lichtempfindlichkeit einstellbar |
| Gehäusevariante | Einbau |
| Montagehöhe | 2,5 m |
| Einschaltdauer | 15.300 Minuten |
| Zeitverzögerung | 1 Sekunde Einschalten |
| Bewegungserkennungsbereich | 16 m |
| Erfassungsbereich | 180° horizontal |
| Erfassungsfläche | Seitlich: 8 m |
| Schutzart | Unterkriechschutz |
| Material | Kunststoff matt |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 8,9 cm |
| VPE 1 Breite | 7,6 cm |
| VPE 1 Länge | 7,6 cm |
| VPE 1 Gewicht | 92,0 g |
| VPE 2 Art | CAR |
| VPE 2 Menge | 30 |
| VPE 2 Höhe | 18,5 cm |
| VPE 2 Breite | 30,0 cm |
| VPE 2 Länge | 40,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 3,17 kg |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform mit Ausnahmen |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Entsorgungsinformationen |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|