



Hauptmerkmale

Range of product	Acti9
Produktname	Acti 9 iPC
Produkt- oder Komponententyp	Modulare Steckdose
Kurzbezeichnung des Geräts	iPC
Beschreibung der Pole	2-polig + E

Zusatzmerkmale

[In] Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V AC 50/60 Hz
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	Symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	5
Höhe	81 mm
Breite	45 mm
Tiefe	55 mm
Produktgewicht	100 g
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen1 Kabel 1...6 mm ² flexibel Tunnelklemmen1 Kabel 1...10 mm ² fest
Drahtabsolierungslänge	13 mm
[M] Anzugsdrehmoment	1,2 Nm

Montage

Normen	VDE 0620 UNE 20315-1-1
Gütesiegel	EAC KEMA VDE
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK03
Tropentauglichkeit	2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungen der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und zweckmäßige Risikoabschätzung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,500 cm
VPE 1 Breite	7,000 cm
VPE 1 Länge	8,500 cm
VPE 1 Gewicht	98,600 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	7,500 cm
VPE 2 Breite	9,000 cm
VPE 2 Länge	24,000 cm
VPE 2 Gewicht	554,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	75
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	8,643 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------