## Produktdatenblatt Eigenschaften

## A9A26970

# Verriegelungselement Acti 9 (10 Stk.) für Vorgängeschloss



#### Hauptmerkmale

	The state of the s		
	Produktbereich	Acti9	
	Produkt- oder Komponententyp	Vorhängeschloss	
Ī	Zubehör / Teilekategorie	Verriegelungszubehör	
	Menge pro Satz	Satz à 10	

#### Zusatzmerkmale

Zweck der Verriegelung	Kippschalter	
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	Plombierbar	
	Schlüsselverriegelung in der Position OFF oder ON	
Durchmesser des Vorhängeschlosses	36 mm	
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 - Acti9 iC60	
	Acti 9 - Acti9 iID	
	Acti 9 - Acti9 iSW	
	Acti 9 - Vigi iC60 -	
	Acti 9 - Acti9 iID K	
	Acti 9 - Acti9 iDPN Vigi	
	Acti 9 - Acti9 Reflex iC60	
	Acti 9 - Acti9 iC60 RCA iC60 -	
	Acti 9 - Acti9 iC60 ARA iC60 -	
	Acti 9 - Acti9 iSW-NA	
	Acti 9 - Acti9 iK60 iK60N -	
	Acti 9 - Acti9 iC40	
	Acti9 - Acti9 iDPN H VigiARC	
	Acti9 - Acti9 iDPN N VigiARC	

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	11,500 cm
VPE 1 Länge	18,000 cm
VPE 1 Gewicht	42,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,880 kg

### Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EEU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<b>₫</b> Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie 18 months	
--------------------	--