



Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Fehlerkontakt
Kurzbezeichnung des Geräts	iSD
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 Wechslerkontakt
[In] Bemessungsstrom	DC-12 1 A bei 130 V, DC DC-12 1,5 A bei 60 V, DC DC-12 2 A bei 48 V, DC DC-12 6 A bei 24 V, DC AC-12 3 A bei 415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A bei 240 V, AC 50/60 Hz
9-mm-Raster	1

Zusatzmerkmale

Lokale Signalisierung	Mechanische Anzeige
Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken	Unten: ja
Höhe	86 mm
Breite	9 mm
Tiefe	73 mm
Produktgewicht	33 g
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleiste (oben) 1 Kabel(n) 0,5...2,5 mm ² - flexibel Schraubklemmenleiste (oben) 1 Kabel(n) 1...4 mm ² - fest Schraubklemmenleiste (oben) 2 Kabel(n) 2,5 mm ² - fest Schraubklemmenleiste (oben) 2 Kabel(n) 1,5 mm ² - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabsolierungslänge	10 mm
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	KEMA[RETURN]ASTA[RETURN]LCIE[RETURN]ASEFA
Schutzart (IP)	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Tropentauglichkeit	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-35...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8 cm
VPE 1 Breite	2 cm
VPE 1 Länge	10 cm

VPE 1 Gewicht	46 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	120
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	6,35 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	960
VPE 3 Höhe	75 cm
VPE 3 Breite	60 cm
VPE 3 Länge	80 cm
VPE 3 Gewicht	52,66 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------