



Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Hilfsschalter OF und Fehlerkontakt
Kurzbezeichnung des Geräts	OF+SD 24
Geräteanwendung	Für die Smartlink-Schnittstelle
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 S + 1 Ö
[In] Bemessungsstrom	DC-12 2...100 mA bei 24 V, DC +/-20 %
9-mm-Raster	1

Zusatzmerkmale

[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V entspricht IEC 60664-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6 kV entspricht IEC 60664-1
Lokale Signalisierung	Mechanische Anzeige
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken	Unten: ja
Höhe	85,5 mm
Breite	9 mm
Tiefe	73,5 mm
Produktgewicht	28 g
Farbe	Weiß
Elektrische Lebensdauer	20000 Zyklen entspricht IEC 60947-5-4
Anschlüsse - Klemmen	Federzugklemme Ti24 (oben) 1 Kabel(n) 0,5...1,5 mm ² - fest Federzugklemme Ti24 (oben) 1 Kabel(n) 0,5...1,5 mm ² - flexibel
Drahtabisolierungslänge	10 mm

Montage

Normen	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Gütesiegel	CE
Verschmutzungsgrad	2 entspricht IEC 60664-1
Überspannungskategorie	III
Tropentauglichkeit	2 entspricht IEC 60947-5-1
Relative Luftfeuchtigkeit	93 % bei 40 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8 cm
VPE 1 Breite	2 cm
VPE 1 Länge	9,5 cm
VPE 1 Gewicht	36 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	8,7 cm
VPE 2 Breite	10 cm
VPE 2 Länge	26,5 cm
VPE 2 Gewicht	487 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	108
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	4,871 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------