



Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Arbeitsstromauslöser mit Hilfsschalter OF
Kurzbezeichnung des Geräts	MX + OF
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 Wechslerkontakt
[In] Bemessungsstrom	3 A bei 415 V, AC 6 A bei ≤ 240 V, AC
[Uc] Steuerkreisspannung	100 - 415 V AC 50/60 Hz 110 - 130 V DC
9-mm-Raster	2

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti9 C120 Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti9 C60H-DC Acti 9 Acti9 C60NA-DC Acti 9 Acti9 C60PV-DC Acti 9 Acti 9 DPN Vigi Acti 9 Acti 9 DT40 Acti 9 Acti9 DT60 Acti 9 Acti 9 ID C40 Acti 9 Acti 9 IDc Acti 9 Acti 9 ITG40 Acti 9 Acti 9 ID Acti 9 Acti 9 DPN
Lokale Signalisierung	Aktionsanzeige
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken	Oben: ja
Höhe	82,5 mm
Breite	18 mm
Tiefe	73,5 mm
Produktgewicht	65 g
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleiste (unten) - 2 Kabel(n) 1,5 mm ² - flexibel Schraubklemmenleiste (unten) - 2 Kabel(n) 1,5 mm ² - flexibel mit Aderendhülse Schraubklemmenleiste (unten) - 1 Kabel(n) 0,5...2,5 mm ² - fest
Drahtabisolierungslänge	9 mm für unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm unten
Kompatibilitätscode	MX + OF

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	ASTA[RETURN]ASEFA[RETURN]LCIE[RETURN]KEMA
Tropentauglichkeit	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8 cm
VPE 1 Breite	3 cm
VPE 1 Länge	9,3 cm
VPE 1 Gewicht	70 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	8,7 cm
VPE 2 Breite	10 cm
VPE 2 Länge	26,5 cm
VPE 2 Gewicht	624 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	72
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	6,103 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------