



Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Fehlerkontakt
Kurzbezeichnung des Geräts	SD
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 Wechslerkontakt
[In] Bemessungsstrom	AC-12 3 A bei 380 - 415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A bei 220 - 240 V, AC 50/60 Hz DC-12 1 A bei 130 V, DC DC-12 1,5 A bei 60 V, DC DC-12 2 A bei 48 V, DC DC-12 6 A bei 24 V, DC
9-mm-Raster	1

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken	Oben: ja
Höhe	85,3 mm
Breite	9 mm
Tiefe	73,5 mm
Produktgewicht	30 g
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleiste (unten) 2 Kabel(n) 1,5 mm ² - flexibel Schraubklemmenleiste (unten) 1 Kabel(n) 0,5...2,5 mm ² - fest Schraubklemmenleiste (unten) 2 Kabel(n) 1,5 mm ² - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabsolierungslänge	9 mm
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	ASTA[RETURN]LCIE[RETURN]KEMA[RETURN]ASEFA
Schutzart (IP)	IP20 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Tropentauglichkeit	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2 cm
VPE 1 Breite	8 cm
VPE 1 Länge	9,4 cm
VPE 1 Gewicht	38 g
VPE 2 Art	BB1

VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	8,7 cm
VPE 2 Breite	10 cm
VPE 2 Länge	26,5 cm
VPE 2 Gewicht	514 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	108
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	5,13 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------