



Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Hilfsschalter (2 x OF) oder Fehlerkontakt
Kurzbezeichnung des Geräts	OF und OF oder OF und SD
Zusammensetzung der Signalkontakte	2 Wechslerkontakte
[In] Bemessungsstrom	DC-12 1 A bei 130 V, DC DC-12 2 A bei 48 V, DC DC-12 6 A bei 24 V, DC AC-12 3 A bei 415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A bei 240 V, AC 50/60 Hz
9-mm-Raster	1

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken	NEIN
Höhe	90 mm
Breite	9 mm
Tiefe	73,5 mm
Produktgewicht	38 g
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleiste (oben und unten) 2 Kabel(n) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Schraubklemmenleiste (oben und unten) 1 Kabel(n) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - fest Schraubklemmenleiste (oben und unten) 2 Kabel(n) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabsolierungslänge	9 mm
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	ASTA[RETURN]ASEFA[RETURN]LCIE[RETURN]KEMA
Schutzart (IP)	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Tropentauglichkeit	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,2 cm
VPE 1 Breite	8 cm
VPE 1 Länge	9,2 cm
VPE 1 Gewicht	46 g
VPE 2 Art	BB1

VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	8,7 cm
VPE 2 Breite	10 cm
VPE 2 Länge	26,5 cm
VPE 2 Gewicht	609 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	108
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	5,94 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------