



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Kammschiene
Montagemodus	Horizontal
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Leitungen	1L
Länge in 18-mm-Modulen	57

Zusatzmerkmale

Anzahl der Wege	38-polig Zus. + 1 L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 x 1P
Anschlussraster	18 mm
Anschlussstyp	Zinke
Abstand zwischen den Polen	27 mm
Beschriftung	L
Isolation	Isoliert
Gerätedarstellung	Ablängbar
Geliefertes Zubehör	Satz à 10 Endstück
Nennbetriebsstrom Ie	100 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	415 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC entspricht IEC 61439-2
Montageort	Oben oder unten auf Tunnelklemmen Oben oder unten auf Doppelklemme
9-mm-Raster	114
Breite	1000 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti9 iK60 Acti 9 Acti9 iID Acti 9 Acti9 iID K Acti 9 Acti9 iSW Acti 9 Acti9 iSW-NA Multi 9 Multi9 C60

Montage

Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Feuerbeständigkeit	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-7-1
Schutzart (IP)	IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,500 cm
VPE 1 Breite	9,000 cm
VPE 1 Länge	107,000 cm
VPE 1 Gewicht	160,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	5,500 cm
VPE 2 Breite	9,000 cm
VPE 2 Länge	107,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,296 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	270
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	81,984 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------