



Übersicht

| | |
|------------|-------------------------|
| Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
|------------|-------------------------|



Hauptmerkmale

| | |
|---------------------------------|---|
| Farbe | Schwarz |
| Produkt- oder Komponententyp | PDU |
| Typ der Stromverteilungseinheit | Grundlegend |
| Cord length | 2,50 m |
| Anzahl der Kabel | 1 |
| Geliefertes Zubehör | Rack-Montage-Halterungen Werkzeugloser Montage-Bausatz Benutzerhandbuch |

Zusatzmerkmale

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Haupteingangsspannung | 200 V 208 V 230 V |
| Höhe | 62 cm |
| Breite | 4,4 cm |
| Hauptausgangsspannung | 200 V 208 V 230 V |
| Tiefe | 4,4 cm |
| Produktgewicht | 2 kg |
| Montageort | Seite |
| Montagepräferenz | No preference |
| Anschlussart der Eingänge | IEC 60320 C20 |
| Montagemodus | Aufbau |
| Rack units | 0U |
| Montageposition | Vertikal |
| Max. Netzstrom | 16 A |
| Eingangsstromgrenzen | 16 A |
| Tragfähigkeit | 3680 VA |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
| Outlet type and quantity | 15 IEC 60320 C13 |

Montage

| | |
|------------------------------------|--|
| Produktzertifizierungen | cUL-gelistet[RETURN]CE[RETURN]Queensland, Australien[RETURN]UL-gelistet[RETURN]VDE |
| Normen | UL 60950 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0...45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5...95 % |
| Betriebshöhe | 0 - 10.000 ft |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25...65 °C |
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 5...95 % |
| Aufbewahrungshöhe | 0,00...15240,00 m |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 63,8 cm |
| VPE 1 Breite | 16,8 cm |
| VPE 1 Länge | 14,6 cm |
| VPE 1 Gewicht | 2,724 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Bleifrei | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Entsorgungsinformationen |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Optimierte Energieeffizienz | Energieeffizientes Produkt |
| Take-back | Take-back program available |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|---------------------------------------|
| Garantie | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |
|----------|---------------------------------------|