

Übersicht

| | |
|------------|-------------------------|
| Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
|------------|-------------------------|



Hauptmerkmale

| | |
|---------------------------|----------------|
| Anschlussart der Eingänge | IEC 60309 16 A |
| Kabellänge | 2,50 m |
| Anzahl der Kabel | 1 |

Abmessungen

| | |
|------------------|-----------------------|
| Farbe | Schwarz |
| Produktgewicht | 0,24 kg |
| Montagepräferenz | No preference |
| Montagemodus | Nicht Rack-montierbar |

Eingang

| | |
|----------------------|------------|
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
| Zulässige Spannung | 90...250 V |
| Max. Netzstrom | 16 A |
| Eingangsstromgrenzen | 16 A |

Ausgang

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Max. Stromaufnahme | 16 A |
| Anzahl der Steckdosen | 1 IEC 60320 C19 |
| Schutzart | Ohne Leistungsschalter |

Konformität

| | |
|-------------------------|-----|
| Produktzertifizierungen | VDE |
|-------------------------|-----|

Umgebung

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0...45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0...95 % |
| Betriebshöhe | 0 - 10.000 ft |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25...65 °C |
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0...95 % |
| Aufbewahrungshöhe | 0,00...15240,00 m |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 5,1 cm |
| VPE 1 Breite | 10,2 cm |
| VPE 1 Länge | 20,3 cm |
| VPE 1 Gewicht | 0,299 kg |
| VPE 2 Art | CAR |
| VPE 2 Menge | 10 |
| VPE 2 Höhe | 23,3 cm |
| VPE 2 Breite | 32,5 cm |
| VPE 2 Länge | 53 cm |
| VPE 2 Gewicht | 5,1 kg |
| VPE 3 Art | PAL |
| VPE 3 Menge | 10 |
| VPE 3 Höhe | 143,99 cm |
| VPE 3 Breite | 100 cm |
| VPE 3 Länge | 120 cm |
| VPE 3 Gewicht | 5,1 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Bleifrei | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Entsorgungsinformationen |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Take-back | Take-back program available |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|---------------------------------------|
| Garantie | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |
|----------|---------------------------------------|