



Übersicht

| | |
|------------|-------------------------|
| Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
|------------|-------------------------|



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt- oder Komponententyp | Ersatz-Batteriekassette |
| Anzahl der Kabel | 1 |
| Batterietyp | Bleisäurebatterie |
| Geliefertes Zubehör | Alle erforderlichen Anschlüsse Batterie-Recycling-Handbuch Metallbatteriefach oder -gehäuse |

Batterien und Überbrückungszeit

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Anzahl der freien Batterieschächte | 0 |
| Anzahl der gefüllten Batterieschächte | 0 |
| Gehäusevariante | Gekapselte Batteriekassette |
| Anzahl der Ersatzbatterien | 1 |

Abmessungen

| | |
|----------------|-----------------------|
| Farbe | Schwarz |
| Höhe | 8,3 cm |
| Breite | 21,6 cm |
| Tiefe | 34,3 cm |
| Produktgewicht | 10 kg |
| Montagemodus | Nicht Rack-montierbar |
| USB-kompatibel | No |

Umgebung

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0...45 °C |
| Betriebshöhe | 0 - 10.000 ft |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0...95 % |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15...45 °C |
| Aufbewahrungshöhe | 0,00...15240,00 m |
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0...95 % |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 15,2 cm |
| VPE 1 Breite | 49,5 cm |
| VPE 1 Länge | 36,8 cm |
| VPE 1 Gewicht | 10,91 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Entsorgungsinformationen |
| Take-back | Take-back program available |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|---------------------------------------|
| Garantie | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |
|----------|---------------------------------------|