



## Hauptmerkmale

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Kompatible Produktfamilie   | Harmony XVD<br>Harmony XVB<br>Harmony XVP |
| Zubehör / Teilebezeichnung  | Leuchtmittel Protected LED                |
| Zubehör / Teiletyp          | LED-Leuchte                               |
| Zubehör / Teilkategorie     | Beleuchtungszubehör                       |
| Zubehör / Zielkategorie     | Signalsäule und Kompaktsignalstation      |
| [UH,nom] Nennhilfsspannung  | 120 V AC                                  |
| Signaltyp                   | Stetig leuchtend                          |
| Signalfarbe                 | Weiß                                      |
| Verkauf je unteilbare Menge | 1                                         |

## Zusatzmerkmale

|                |          |
|----------------|----------|
| Stromaufnahme  | 17 mA    |
| Lampenfassung  | BA 15d   |
| Produktgewicht | 0,015 kg |

## Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 3,5 cm  |
| VPE 1 Breite  | 4,5 cm  |
| VPE 1 Länge   | 6,0 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 12,0 g  |
| VPE 2 Art     | S01     |
| VPE 2 Menge   | 60      |
| VPE 2 Höhe    | 15,0 cm |
| VPE 2 Breite  | 15,0 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 958,0 g |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                       |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                                                                          |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 months

---