Produktdatenblatt
Eigenschaften

DF2JA1401
Sicherung DF2-JA, aM- Größe 2 , Messerkontakte, 400A/500V, VE=3ST

Hauptmerkmale

Baureihe	DF
Baureihe	TeSys
Produkt- oder Komponententyp	Sicherungen
Kurzbezeichnung des Geräts	NH-Sicherung
Geräteanwendung	Schutz
Betriebsbemessungsspannung Ue	690 V AC
Sicherungsgröße	NH2
Sicherungstyp	DIN

Zusatzmerkmale

Nennstrom [In]	400 A
Sicherungskurve	AM
Menge pro Satz	Satz à 3
Produktgewicht	0,56 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8 cm
VPE 1 Breite	15,7 cm
VPE 1 Länge	16,1 cm
VPE 1 Gewicht	620 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	3
VPE 2 Höhe	8 cm
VPE 2 Breite	15,7 cm
VPE 2 Länge	16,1 cm
VPE 2 Gewicht	1,91 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	21
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	14,039 kg

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months