



### Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Harmony XVM Optimum
Zubehör-/Teilekategorie	Beleuchtungszubehör
Zubehör-/Teiletyp	Blitzentladungsröhre
Zubehör-/Teilebezeichnung	Blitzentladungsröhre
Zubehör / Zielkategorie	Signalsäule und Kompaktsignalstation
Lampenbasis	BA 15d
Signaltyp	Blitzlicht
Nennhilfsspannung [UH,nom]	230 V AC
Verkauf je unteilbare Menge	1

### Zusatzmerkmale

Blitzenergie	0,8 J
Blitzfrequenz	0,8 Hz
Produktgewicht	0,022 kg

### Packing Units

Verpackungsgewicht (Lbs)	0,025 kg
Höhe VPE1	0,560 dm
Breite VPE1	0,320 dm
Länge VPE1	0,320 dm

### Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.