

Hauptmerkmale

| | |
|---|-----------------------|
| Baureihe | ELSO |
| Kompatibilität des Bereichs | ELSO Aqua-Top |
| Produkt- oder Komponententyp | Steckdose |
| Abdeckungstyp | Klappdeckel |
| Gerätedarstellung | Vollständiges Produkt |
| Standardmäßige Beschreibung der Steckdose | Seitenerdung |
| Konfiguration der Ausgangspole | 2-polig + E |
| Farbton | Grau (RAL 7035) |
| Menge pro Satz | Satz à 5 |

Zusatzmerkmale

| | |
|---------------------------|---|
| Anzahl der Steckdosen | 2 |
| Montageposition | Vertikal |
| Gehäusevariante | Oberfläche |
| Bemessungsstrom | 16 A bei 250 V AC |
| Anschlüsse - Klemmen | Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss 1,5 - 2,5 mm ² |
| Material | Thermoplastisch |
| Oberflächenbeschaffenheit | Matt |
| Befestigung | Durch Schrauben |
| Höhe | 165 mm |
| Breite | 65 mm |
| Projektierungstiefe | 53 mm |

Montage

| | |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP44 |
|----------------|------|

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 3,0 cm |
| VPE 1 Breite | 7,0 cm |
| VPE 1 Länge | 7,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 273,4 g |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 5 |
| VPE 2 Höhe | 6,4 cm |
| VPE 2 Breite | 18,3 cm |
| VPE 2 Länge | 34,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 1,367 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------------------------|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja |
| SCIP-Nummer | 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform mit Ausnahmen |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Ausnahmeinformationen | Ja |
| China RoHS-Verordnung | RoHS-Erklärung Für China |
| Kreislaufwirtschaftsprofil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| WEEE | Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen |
| PVC-frei | Nein |
| Rücknahme | No |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 Monate |
|----------------|-----------|