Produktdatenblatt
Eigenschaften

EVP1CNS32122
Ladekabel T2-T2 7,4kW-1ph (32A) 5m

Hauptmerkmale

Baureihe	EVlink
Produkt- oder Komponententyp	Ladekabel
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Anzahl der Netzphasen	Einzelphase
Beschreibung der Pole	1P + N
[In] Bemessungsstrom	32 A
[UH,nom] Nennhilfsspannung	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Anzahl der Steckdosen	2

Zusatzmerkmale

Steckertyp	T2 / versilberte Kontakte Ladestationsseite
Steckertyp	T2 Fahrzeugseite versilberte Kontakte T2 Ladestationsseite versilberte Kontakte
Kompatible Produktfamilie	EVlink EVlink Parkplatz EVF1 Ladestation EVlink EVlink Parkplatz EVW1 Ladestation EVlink EVlink Parkplatz EVF2 Ladestation EVlink EVlink Parkplatz EVW2 Ladestation EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 Ladestation EVlink EVlink Wallbox EVH2 Ladestation EVlink EVlink Pro AC EVB3 Ladestation EVlink EVlink Pro AC Metal EVB3 Ladestation
Normen	IEC 62196-2 IEC 62196-1
Produktzertifizierungen	CE
Länge	5 m
Produktgewicht	2,5 kg
Farbe	Grau

Montage

Schutzart (IP)	IP44 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 conforming to IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5…95 %

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,000 cm
VPE 1 Breite	33,000 cm
VPE 1 Länge	42,000 cm
VPE 1 Gewicht	2,406 kg
VPE 2 Art	S06
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	75,000 cm
VPE 2 Breite	60,000 cm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

VPE 2 Länge	80,000 cm
VPE 2 Gewicht	84,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate