



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys TeSys Deca
Produkt- oder Komponententyp	Arbeitsstromauslöser
Kurzbezeichnung des Geräts	GVAS

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	TeSys GV2ME TeSys GV2LE TeSys GV2L TeSys GV2P TeSys GV3L TeSys GV3P TeSys Deca
[Uc] Steuerkreisspannung	127 V AC 60 Hz 110 - 115 V AC 50 Hz
Steuerkreisspannungsgrenzen	0,7 - 1,1 Un
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V AC entspricht IEC 60947-1 600 V AC entspricht UL 60947-4-1 600 V AC entspricht CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
Schwellenwert-Auslösespannung	0,75 - 0,2 Un
Anzugsleistung in VA	14 VA AC
Anzugsleistung in W	10,5 W
Halteleistungsaufnahme in VA	5 VA AC
Halteleistungsaufnahme in W	1,6 W
Betriebszeit	10 - 15 ms entspricht IEC 60947-1
Lastfaktor	100 %
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1...2,5 mm²starr Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1...2,5 mm²starr Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,75...2,5 mm²flexibel ohne Kabelende Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,75...2,5 mm²flexibel ohne Kabelende Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,75...1,5 mm²flexibel mit Kabelende Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,75...1,5 mm²flexibel mit Kabelende
[M] Anzugsdrehmoment	< 1,4 Nm auf Schraubklemmenleisten
Mechanische Lebensdauer	10000 Zyklen mit GV3P und GV3L 30000 Zyklen mit GV2ME und GV2P
Menge pro Satz	Satz à 10
Höhe	89 mm
Breite	18 mm
Tiefe	66 mm
Produktgewicht	0,105 kg
Farbe	Dunkelgrau

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,600 cm
VPE 1 Breite	8,300 cm
VPE 1 Länge	9,100 cm
VPE 1 Gewicht	107,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	16
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,918 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------