



Hauptmerkmale

Produktserie	Canalis
Produkt oder Komponententyp	Stromschienenverteiler
Beschr. d. Sammelschiene	Flexible Länge
Produktkompatibilität	KBB
Richtungsänderungstyp	3 Abmessungen
Nennbetriebsstrom Ie	40 A bei 35 °C

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Netzsteckdosenverteilung Beleuchtung
Thermische Belastungsgrenze	900 kA ² .s
Maximales abgestrahltes Magnetfeld	2 pT
Betriebsbemessungsspannung Ue	230-400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV
Nennisolationsspannung Ui	690 V
Nennkurzzeitstrom Icw	0,94 kA
Ipk-Nennstoßstrom	9,6 kA
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Betätigungsart	Ohne
Anzahl Kreise	2
Montagevariante	An Clips
Normen	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Breite	540 mm
Tiefe	51 mm
Höhe	60 mm
Länge	0,5 m
Farbe	White (RAL 9003)
Produktgewicht	800 g

Montage

Schutzart (IP)	IP55entsprichtIEC 60529
Schutzart (IK)	IK06 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...35 °C ohneLeistungsreduzierung

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,5 kg
Höhe VPE1	7 cm
Breite VPE1	7 cm
Länge VPE1	61 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------